

**WOHX 060302 pe dreapta, W00, Categorie: BK6425****Date comandă**

Numărul de comandă	268897 BK6425
GTIN	4047109225664
Clasa articolului	24T

**Descriere**

WOHX 060302 pe dreapta BK6425 Categorie: BK6425

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Aplicație secundară	M
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	BK6425
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 060302 R
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire