


**TOHX 140305 pe dreapta, W30, Categorie: BK6425**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268875 BK6425
GTIN	4047109225145
Clasa articolului	24T

**Descriere**

TOHX 140305 pe dreapta BK6425 Categorie: BK6425

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	BK6425
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 140305 R
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire