

**TOHX 090202 pe dreapta, W30, Categorie: BK6425****Date comandă**

Numărul de comandă	268874 BK6425
GTIN	4047109225015
Clasa articolului	24T

Descriere

TOHX 090202 pe dreapta BK6425 Categorie: BK6425

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Categorie	BK6425
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Aplicație secundară	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 090202 R
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire