


TOHX 140305 pe dreapta, W30, Categorie: BK6425

Date comandă

Numărul de comandă	268876 BK6425
GTIN	4047109225169
Clasa articolului	24T

Descriere

TOHX 140305 pe dreapta BK6425 Categorie: BK6425

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Aplicație secundară	M
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Rază la colț	0,5 mm
Categorie	BK6425
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 140305 R
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire