

 KOMET**TOHX 06T102 pe stânga, W30, Categorie: BK6425****Date comandă**

Numărul de comandă	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Clasa articolului	24T

**Descriere**

TOHX 06T102 pe stânga BK6425 Categorie: BK6425

Sfârâmător de aşchii: G06

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/minViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 120 - 180 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P

Categorie	BK6425
Sfârâmător de aşchii	G06
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Aplicație secundară	M
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 06T102 L
Numărul de schimbări / tăişuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de aşchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire