

**TOHX 06T102 pe stânga, W30, Categorie: BK8425****Date comandă**

Numărul de comandă	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Clasa articolului	24T

Descriere

TOHX 06T102 pe stânga BK8425 Categorie: BK8425

Sfărâmător de aşchii: G12

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 260 m/min

Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 160 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	BK8425
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	120 - 160 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii	G12
Materialul sculei	Carbura
Aplicație secundară	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 260 m/min

Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 1,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 06T102 L
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire