

**TOHX 06T102 pe stânga, W30, Categorie: P25M****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268878 P25M |
| GTIN | 4047109060159 |
| Clasa articolului | 24T |

Descriere

TOHX 06T102 pe stânga P25M Categorie: P25M
Sfărâmtător de aşchii: G12
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 120 - 300 m/min |
| Materialul sculei | Carbura |
| Aplicație secundară | M |
| Aplicația principală | P |
| Categorie | P25M |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Sfârâmător de așchii | G12 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară | 120 - 180 m/min |
| Strat de acoperire | acoperit |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TOHX 06T102 L |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Caracteristici nume produs | W30 |
| Unghi de așchiere | 12 grad |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |