


**TOHX 06T102 pe stânga, W30, Categorie: K10****Date comandă**

Numărul de comandă	268879 K10
GTIN	4047109060548
Clasa articolului	24T

Descriere

TOHX 06T102 pe stânga K10 Categorie: K10
Sfărâmător de aşchii: G20
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 200 m/min
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 300 - 500 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	K
Aplicație secundară	N
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	K10
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	300 - 500 m/min
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 m/min
Sfărâmător de așchii	G20
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 06T102 L
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	20 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire