

**Garant****Set de clești electronici de precizie 3 buc., Număr de clești: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	700157 3
GTIN	4045197976451
Clasa articolului	71A

**Descriere****Execuție:**

Prelucrat cu precizie, cu formă subțire. Tăișuri călite prin inducție (62–64 HRC), fălci cu suprafață netedă de prindere. Suprafață fără efect de orbire, sablată mat cu articulație intercalată și șurub înecat. Arc dublu, înlocuibil pentru manevrare simplă. **Manșoane de prindere** din două componente din plastic disipativ. **Recomandat pentru ESD.** Tăișuri rectificat.

**Material:**

Oțel special pentru scule, prelucrat pe CNC, pentru toleranțe extrem de exacte.

**Livrare:**

1 clește electronic cu tăiere laterală Cod 726250 (cap ascuțit): Ref. 125

1 clește electronic cu tăiere laterală Cod 726210 (cap normal): Ref. 125

1 clește electronic cu cioc Cod 727170: Ref. 140

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

**Descriere tehnică**

Număr de clești	3
caracteristică electrostatică	ESD

Mini teșitură	Fără teșire
Mini teșitură	Teșire fină
Material	Oțel special pentru scule
Tip produs	Clește multifuncțional

## Accesorii

Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 3	630315 3
Clește cu tăiere laterală pentru electronică, formă normală a capului Lungimea totală 125 mm	726210 125
Clește cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuțit Lungimea totală 125 mm	726250 125
Clește cu cioc pentru electronică Lungimea totală 140 mm	727170 140