

Garant**Clește cu fălci rotunde pentru electronică, Lungimea totală: 135mm****Date comandă**

Numărul de comandă	727175 135
GTIN	4045197976666
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Prelucrat cu precizie, cu formă subțire. Suprafață sablată mat, cu articulație intercalată și șurub înecat. Arc dublu pentru manevrare simplă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil, **recomandat pentru ESD**.

Fălci lungi, rotunde și cu vârful ascuțite.

Material:

Oțel special pentru scule, prelucrat CNC, pentru toleranțe extrem de exacte.

Descriere tehnică

Lungimea fălcilor	20 mm
Lățimea capului	10 mm
Lungimea totală	135 mm
caracteristică electrostatică	ESD
Tip produs	Clește cu fălci rotunde