

Garant**Clește cu cioc pentru electronică, Lungimea totală: 140mm****Date comandă**

Numărul de comandă	727170 140
GTIN	4045197976642
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Prelucrat cu precizie, cu formă subțire. Suprafață sablată mat, cu articulație intercalată și șurub înecat. Arc dublu pentru manevrare simplă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil, **recomandat pentru ESD**.

Fălci lungi, înguste. Bac cu **suprafață de prindere netedă**.

Material:

Oțel special pentru scule, prelucrat CNC, pentru toleranțe extrem de exacte.

Descriere tehnică

Lungimea totală	140 mm
Lățimea capului	10 mm
Lungimea fălcilor	30 mm
caracteristică electrostatică	ESD
Tip produs	Clește cu fălci rotunde late