

Garant**Clește cu cioc pentru electronică, Lungimea totală: 140Smm****Date comandă**

Numărul de comandă	727170 140S
GTIN	4045197976659
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Prelucrat cu precizie, cu formă subțire. Suprafață sablată mat, cu articulație intercalată și șurub înecat. Arc dublu pentru manevrare simplă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil, **recomandat pentru ESD**.

Fălci lungi, înguste. Bac cu **suprafață de prindere striată**.

Material:

Oțel special pentru scule, prelucrat CNC, pentru toleranțe extrem de exacte.

Descriere tehnică

Lățimea capului	10 mm
Lungimea totală	140 mm
Lungimea fălcilor	30 mm
caracteristică electrostatică	ESD
Tip produs	Clește cu fălci rotunde late