

Garant**Clește cu vârf teșit pentru electronică, Lungimea totală: 140Smm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 727165 140S |
| GTIN | 4045197976635 |
| Clasa articolului | 71B |

Descriere**Execuție:**

Prelucrat cu precizie, cu formă subțire. Suprafață sablată mat, cu articulație intercalată și șurub înecat. Arc dublu pentru manevrare simplă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil, **recomandat pentru ESD**. Bac cu **suprafață de prindere striată**.

Material:

Oțel special pentru scule, prelucrat CNC, pentru toleranțe extrem de exacte.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lățimea capului | 10 mm |
| Lungimea fălcilor | 30 mm |
| Lungimea totală | 140 mm |
| caracteristică electrostatică | ESD |
| Tip produs | Clește cu fălci plate |