

## Seturi de știfturi de control în cutie de lemn Clasa de toleranță 1, Tip: 0,5-1



### Date comandă

Numărul de comandă	483820 0,5-1
GTIN	2050001957009
Clasa articolului	48A

### Descriere

#### Execuție:

Din oțel pentru calibre, de înaltă calitate, călit ( $60 \pm 2$  HRC) și revenit. Seturile de știfturi de control sunt așezate într-o cutie de lemn cu găuri inscripționate (de la  $\varnothing 1,5$  mm știfturile de control sunt marcate suplimentar direct). Lungimea știftului de control este de 40 mm până la  $\varnothing 0,99$  mm, peste acest diametru este de 70 mm.

**Clasa de toleranță 1:**  $\varnothing$  știftului  $\pm 0,001$  mm. 1. Cutie de lemn.

#### Aplicație:

Pentru lucrări la mașina de găurit sau la construcția de unelte și dispozitive. De ex. pentru măsurarea toleranțelor la alezaje, pentru verificarea poziției găurilor, pentru controlul toleranțelor între două alezaje, măsurarea roților dințate sau a fileturilor, precum și pentru verificarea unghiurilor și profilelor etc.

### Descriere tehnică

Interval al dimensiunii nominale	0,5 - 1 mm
Pasul filetului	0,01 mm
Număr de știfturi de verificare	51
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	1

Duritate	60 ± 2 HRC
Material	Oțel pentru calibre
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S18
Tip produs	Știft de control

## Servicii

CalibrareSet de știfturi de control Conținut set 50	020880 50
Calibrare DAkkSSet de știfturi de control Conținut set 50	020890 50