



Șubler digital „Ultra Light”, Domeniu de măsurare: 1000mm



Date comandă

Numărul de comandă	415542 1000
GTIN	7640125712452
Clasa articolului	46A

Descriere

Execuție:

Șubler extrem de ușor. Riglă de măsurare din profil de aluminiu, tubular, rigiditate foarte mare datorită celor patru lame de oțel călite și rectificate. Afișaj LCD foarte mare cu înălțimea cifrelor de 20 mm. Ciocuri interioare din oțel inoxidabil, călit, acoperite cu un strat de titan. Limitarea forței constante de măsurare (7,5 – 11,5 N). Știfturi cilindrice interschimbabile pentru măsurări interioare. Funcții: Preset, Max-/Min-, Delta, afișarea limitelor superioare și inferioare de toleranță.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 2 știfturi pentru măsurări interioare la cioc.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,05 mm
Standard	Normă de fabricație
Înălțime cifre afișaj LCD	20 mm
Lungimea ciocului	202 mm
Greutate	1,8 kg
Calibrarea	A1

Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,0005 inch
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Domeniu de măsurare	0 - 1000 mm
Citire	0,01 mm
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000
Calibrare DAkkS Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------