

Ansell**Pereche de mănuși ActivArmr Hycron® 27-607, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094430 11
GTIN	10076490498792
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

Serie ActivArmr Hycron®. **Mănușă rezistentă** din jerseu bumbac, cu strat de nitril, pentru utilizări solicitante. Rezistență mare la manevrarea materialelor abrazive și a celor cu muchii ascuțite. Mai robust și mai flexibil decât PVC-ul, de trei ori mai durabile decât mănușile grele din piele.

Oprește eficient pătrunderea grăsimii și a uleiurilor. Recomandat în special pentru piesele turnate brute, pentru semifabricate din plastic, bare de oțel, tablă, cabluri de putere mare, materiale de construcții, lemn brut.

Cu manșete tricotate și acoperire 3/4 pentru obținerea unei permeabilități mai bune la aer.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	11
-------------------	----

Prindere în condiții umede	bun(ă)
Fără DMF	nu
Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Simț tactil	moderat(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Capacitate de aerisire	moderat(ă)
Fără silicon	da
Material acoperire	Nitril
Ajustabilitate	bun(ă)
Serie	Hycron®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
EN 388	4221X
Material de suport	Bumbac
Strat de acoperire	Nitril
Variantă cu strat de acoperire	Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Lungime	246 mm
Culoarea	albastru
Greutate	57 g
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Nitril
Tip produs	Mănuși universale