

**Garant**

**Ciocan cu cap moale, cu capete atașabile din cauciuc, negru, Ø / materialul carcasei: 60Gmm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	752500 60G
GTIN	4045197977410
Clasa articolului	71D

**Descriere****Execuție:**

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului și capete funcționale detașabile pentru utilizarea ca ciocan cu cap moale normal. Carcasă de fontă fină, din două componente, stabilă, din oțel de îmbunătățire de înaltă calitate. Capetele se pot combina și înlocui. Cu coadă din lemn american Hickory, lăcuit.

**Aplicație:**

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Coadă de schimb disponibilă la Cod 752530 și capete atașabile de schimb la Cod 752540 – 752560.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	410 mm
Lungimea cozii	335 mm
Greutate fără capete atașabile	940 g
Lungimea cap cu capete atașabile	149 mm
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	60 mm
Culoarea	negru

Fără recul	da
Insertii cu posibilitate de combinare	da
Tip produs	Ciocan

## Accesorii

Cap din plastic, duritate medie Ciocan cu capete moi interschimbabile 60	752550 60
Cap din nailon, dur Ciocan cu capete moi interschimbabile 60	752560 60
Cap din cauciuc, moale Ciocan cu capete moi interschimbabile 60	752540 60
Coadă de ciocan Hickory pentru Ø carcasă 60 mm	752530 60