

Garant

Ciocan cu cap moale, cu capete atașabile din cauciuc, negru, Ø / materialul carcasei: 40Gmm

**Date comandă**

Numărul de comandă	752500 40G
GTIN	4045197976598
Clasa articolului	71D

Descriere**Execuție:**

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului și capete funcționale detașabile pentru utilizarea ca ciocan cu cap moale normal. Carcasă de fontă fină, din două componente, stabilă, din oțel de îmbunătățire de înaltă calitate. Capetele se pot combina și înlocui. Cu coadă din lemn american Hickory, lăcuit.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă la Cod 752530 și capete atașabile de schimb la Cod 752540 – 752560.

Descriere tehnică

Lungimea totală	330 mm
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	40 mm
Greutate fără capete atașabile	418 g
Lungimea cap cu capete atașabile	116 mm
Lungimea cozii	275 mm
Culoarea	negru

Fără recul	da
Insertii cu posibilitate de combinare	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap din nailon, dur Ciocan cu capete moi interschimbabile 40	752560 40
Cap din plastic, duritate medie Ciocan cu capete moi interschimbabile 40	752550 40
Cap din cauciuc, moale Ciocan cu capete moi interschimbabile 40	752540 40
Coadă de ciocan Hickory pentru Ø carcasă 40 mm	752530 40