

**Garant****Ciocan cu cap moale, cu capete atașabile din plastic, roșu, Ø / materialul carcasei: 40Gmm****Date comandă**

Numărul de comandă	752510 40G
GTIN	4045197977007
Clasa articolului	71D

**Descriere****Execuție:**

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului și capete funcționale detașabile pentru utilizarea ca ciocan cu cap moale normal. Carcasă de fontă fină, din două componente, stabilă, din oțel de îmbunătățire de înaltă calitate. Capetele se pot combina și înlocui. Cu coadă din lemn american Hickory, lăcuit.

**Aplicație:**

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

**Piese de schimb:**

Coadă de schimb disponibilă la Cod 752530 și capete atașabile de schimb la Cod 752540 – 752560.

**Descriere tehnică**

Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	40 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	116 mm
Greutate fără capete atașabile	418 g
Lungimea cozii	275 mm
Lungimea totală	330 mm
Culoarea	roșu

Fără recul	da
Insertii cu posibilitate de combinare	da
Tip produs	Ciocan

## Accesorii

Cap din plastic, duritate medie Ciocan cu capete moi interschimbabile 40	752550 40
Coadă de ciocan Hickory pentru Ø carcasă 40 mm	752530 40
Cap din nailon, dur Ciocan cu capete moi interschimbabile 40	752560 40
Cap din cauciuc, moale Ciocan cu capete moi interschimbabile 40	752540 40