

Garant**Ciocan cu cap moale, cu capete atașabile din plastic, roșu, Ø / materialul carcasei: 50Gmm****Date comandă**

Numărul de comandă	752510 50G
GTIN	4045197977014
Clasa articolului	71D

Descriere**Execuție:**

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului și capete funcționale detașabile pentru utilizarea ca ciocan cu cap moale normal. Carcasă de fontă fină, din două componente, stabilă, din oțel de îmbunătățire de înaltă calitate. Capetele se pot combina și înlocui. Cu coadă din lemn american Hickory, lăcuit.

Aplicație:

Pentru îndreptarea sau așezarea pieselor pe masa mașinii, respectiv pentru lovirea blândă la lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Coadă de schimb disponibilă la Cod 752530 și capete atașabile de schimb la Cod 752540 – 752560.

Descriere tehnică

Lungimea cozii	310 mm
Lungimea totală	380 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	138 mm
Greutate fără capete atașabile	785 g
Ø suprafeței de lovire a capetelor atașabile	50 mm
Culoarea	roșu

Fără recul	da
Insertii cu posibilitate de combinare	da
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Coadă de ciocan Hickory pentru Ø carcasă 50 mm	752530 50
Cap din nailon, dur Ciocan cu capete moi interschimbabile 50	752560 50
Cap din cauciuc, moale Ciocan cu capete moi interschimbabile 50	752540 50
Cap din plastic, duritate medie Ciocan cu capete moi interschimbabile 50	752550 50