

**Garant****Cap din nailon, dur, Ciocan cu capete moi interschimbabile: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	752560 60
GTIN	4045197977199
Clasa articolului	71D

**Descriere****Execuție:**

**Cap din nailon** (poliamidă 6, natural): Foarte rezistent la uzură, fără ciobire. Pentru forță de lovire foarte ridicată. Duritate Shore cca 80-85D.

**Aplicație:**

**Cap din nailon** (poliamidă 6, natural): Foarte rezistent la uzură, fără ciobire. Pentru forță de lovire foarte ridicată. Duritate Shore cca 80-85D.

**Adaptat pentru :**

Ciocan cu cap moale cu amortizare a reculului Cod 752500 / 752510 / 752520.

**Descriere tehnică**

Ø cap ciocan	60 mm
Material	Nailon
Duritate	semidur
Tip produs	Cap de lovire

