

**Disc de polizor de banc DxAxH (mm), 200x25x51, Tip: SC46****Date comandă**

Numărul de comandă	596400 SC46
GTIN	9003172027784
Clasa articolului	53Y

Descriere**Execuție:**

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate și planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. **Utilizare universală** pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuțirea, rectificarea sculelor.

Aplicație:

Pentru aluminiu și metale neferoase.

Specificație:

Carbură de siliciu verde, grad de duritate H.

Livrare:

Cu set de inele de reducere pentru găurile menționate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultați începând de la Cod 568725.

Descriere tehnică

Grad de finețe	mediu
Granulație	46

Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Viteză periferică maximă	40 m/s
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Specificație	Carbură de siliciu verde, grad de duritate H
Procedeu de șlefuire	Polizor de banc
Ø interior al inelului de reducere	32 mm
Forma	1
Ø discurilor D	200 mm
Lățimea discului T	25 mm
Caracteristici nume produs	200×25×51
Ø găurii H	51 mm
Tip produs	Disc de polizat