

HOLEX**Pereche de mănuși Cu protuberanțe, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094287 8
GTIN	4045197977526
Clasa articolului	02H

Descriere**Execuție:**

Mănuși cu protuberanțe suplimentare pentru aderență îmbunătățită la prindere.

Mănuși cu strat de acoperire din spumă de nitril PU pe bază de apă pentru o sensibilitate tactilă bună și o prindere sigură în mediu de lucru uscat și puțin umed sau uleios. Formă bună și sensibilitate tactilă datorită tehnologiei inovatoare de tricotat cu fire de poliamidă și lycra. **Fără DMF.** Recomandate în special pentru montarea pieselor mici, la recepția și livrarea de bunuri, la lucrări de întreținere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	8
Tip de mănuși	Mănuși universale

Categorie de protecție	Categoria a II-a
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	4131X
Material de suport	Lycra®, poliamidă
Strat de acoperire	PU pe bază de apă/Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	255 mm
Culoarea	negru / gri
Tehnologie de tricatat	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale