



## Extractoare cu două brațe cu reglare rapidă, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	880400 1
GTIN	4021176644771
Clasa articolului	83U

### Descriere

#### Execuție:

Cu cap striat de reglare manuală, pentru **desfacere rapidă**, și **deplasarea** brațelor de extragere, fără scule.

#### Aplicație:

Utilizabil universal pentru extragerea lagărelor, roților dințate etc. **Utilizabil ca extractor exterior și interior.**

Deschiderea exterioară: 30 - 90 mm

Deschiderea interioară: 70 - 140 mm

Adâncimea de prindere până la: 100 mm

Putere: 4,5 t

### Descriere tehnică

Deschiderea interioară	70 - 140 mm
Adâncimea de prindere până la	100 mm
Putere	4,5 t
Deschiderea exterioară	30 - 90 mm

Momentul maxim	80 Nm
Hexagon exterior	17 mm
Număr de cârlige	2
Greutate	1,27 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe