



Extractor cu două brațe cu autocentrare, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	881000 3
GTIN	4021176016288
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Formă foarte ușor de mânuit cu **dispozitiv de reglare a deschiderii cu articulație**. Când presiunea șurubului este reglată, brațele extractorului strâng piesa de extras, cu o forță automat crescătoare. Brațe extractoare din oțel de calitate pentru scule.

Deschiderea exterioară: 23 - 160 mm

Adâncimea de prindere până la: 160 mm

Putere: 6 t

Descriere tehnică

Deschiderea exterioară	23 - 160 mm
Adâncimea de prindere până la	160 mm
Putere	6 t
Număr de cârlige	2
Hexagon exterior	19 mm
Momentul maxim	140 Nm

Greutate	1,9 kg
Cu funcție de autocentrare	da
Tip produs	Extractor cu două brațe