

**Honeywell****Pereche de mănuși Polytril™, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094370 7
GTIN	3603835500034
Clasa articolului	09A

**Descriere****Execuție:**

Polytril™. Mănuși cu strat de nitril pentru manevrarea pieselor mici în mediu gras, umed și murdar.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Prindere în condiții umede	bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Simț tactil	bun(ă)
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Prindere în condiții alunecoase	foarte bun(ă)
Capacitate de aerisire	bun(ă)

Material acoperire	Nitril
Mărimea mănușilor	7
Fără DMF	nu
Denumirea producătorului	Polytril
Serie	Polytril™
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	10
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	4121X
Material de suport	Poliamidă
Strat de acoperire	Nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	220 - 260 mm
Culoarea	Alb / gri
Greutate	36-50 g
Tehnologie de tricatat	13G
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	1
Tip produs	Mănuși universale