



Extractor cu două brațe cu autocentrare, Tip: 4



Date comandă

Numărul de comandă	881000 4
GTIN	4021176016363
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Formă foarte ușor de mânuit cu **dispozitiv de reglare a deschiderii cu articulație**. Când presiunea șurubului este reglată, brațele extractorului strâng piesa de extras, cu o forță automat crescătoare. Brațe extractoare din oțel de calitate pentru scule.

Deschiderea exterioară: 23 - 250 mm

Adâncimea de prindere până la: 200 mm

Putere: 7 t

Descriere tehnică

Deschiderea exterioară	23 - 250 mm
Putere	7 t
Adâncimea de prindere până la	200 mm
Momentul maxim	190 Nm
Număr de cârlige	2
Hexagon exterior	24 mm

Greutate	3,28 kg
Cu funcție de autocentrare	da
Tip produs	Extractor cu două brațe