



## Extractor cu două brațe, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	880930 1
GTIN	4021176923777
Clasa articolului	83U

### Descriere

#### Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**), traversă groasă și șurub puternic. Deschiderea dorită se reglează prin simpla deplasare a brațelor de extragere.

#### Aplicație:

Un extractor reglabil rapid la orice deschidere pentru roți dințate, lagăre, discuri etc.

Deschiderea exterioară: 100 - 100 mm

Deschiderea interioară: 55 - 105 mm

Adâncimea de prindere până la: 100 mm

Putere: 4 t

### Descriere tehnică

Deschiderea interioară	55 - 105 mm
Deschiderea exterioară	100 - 100 mm
Adâncimea de prindere până la	100 mm
Putere	4 t

Hexagon exterior	17 mm
Număr de cârlige	2
Greutate	1,18 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe