



Extractoare cu două brațe cu reglare rapidă, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă

880400 2

GTIN

4021176644931

Clasa articolului

83U

Descriere

Execuție:

Cu cap striat de reglare manuală, pentru **desfacere rapidă**, și **deplasarea** brațelor de extragere, fără scule.

Aplicație:

Utilizabil universal pentru extragerea lagărelor, roților dințate etc. **Utilizabil ca extractor exterior și interior.**

Deschiderea exterioară: 40 - 160 mm

Deschiderea interioară: 100 - 220 mm

Adâncimea de prindere până la: 150 mm

Putere: 6 t

Descriere tehnică

Putere

6 t

Deschiderea interioară

100 - 220 mm

Deschiderea exterioară

40 - 160 mm

Adâncimea de prindere până la

150 mm

Număr de cârlige	2
Hexagon exterior	22 mm
Momentul maxim	150 Nm
Greutate	3,045 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe