



Clește cu tăiere laterală pentru electronică, lustruit tip oglindă, cap rotund, FW, Lungimea totală: 115mm



Date comandă

Numărul de comandă	726429 115
GTIN	4003773018568
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Lustruirea de oglindă împiedică apariția defecțiunilor pe circuitul electric cauzate de piesele cromate care se exfoliază. Articulație introdusă, stabilă, fără joc. Arc dublu cu frecare redusă pentru deschidere lină uniformă.

Mânere îmbrăcate în plastic.

Aplicație:

Pentru lucrări precise de tăiere, de ex. în electronică și mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oțel pentru rulmenți cu bile, tăișuri călite prin inducție.

Descriere tehnică

Lățimea capului	11 mm
Lungimea de tăiere	14 mm
Putere de tăiere sârmă semidură cu Ø de până la	0,3 - 1,2 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	0,3 - 0,6 mm
Lungimea totală	15 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,3 - 1,6 mm

Mini teșitură	Teșire fină
Material	Oțel pentru rulmenți cu bile
Formă piatră	rotund
Standard	DIN ISO 9654
Mâner	îmbrăcate în plastic
Proces producție	Tăișuri călite inductiv (cca. 62 HRC).
Suprafață	cu efect de oglindă
Caracteristici nume produs	FW
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește de tăiere