



Extractor cu trei brațe cu deschidere reglabilă, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	880950 1
GTIN	4021176006616
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Extractoare puternice cu forță mare de strângere și excelentă eficacitate de prindere. Cheia de reglare permite reglarea lină a brațelor care strâng simetric în funcție de deschiderea necesară. Piesa de extras este prinsă fix **cu contact forțat, desprinderea sau devierea** brațelor de prindere fiind **imposibilă**.

Doar pentru extragere exterioară.

Aplicație:

Pentru extragerea rulmenților cu bile, a roților dințate, roților de curea și a pieselor asemănătoare.

Deschiderea exterioară: 20 - 100 mm

Adâncimea de prindere până la: 100 mm

Putere: 8 t

Descriere tehnică

Putere	8 t
Deschiderea exterioară	20 - 100 mm

Adâncimea de prindere până la	100 mm
Hexagon exterior	17 mm
Momentul maxim	180 Nm
Număr de cârlige	3
Greutate	1,24 kg
Tip produs	Extractor cu trei brațe