

**Clește cu cioc pentru electronică, îndoit la 45°, Lungimea totală: 145mm****Date comandă**

Numărul de comandă	727192 145
GTIN	4003773039396
Clasa articolului	73F

Descriere**Execuție:**

Luciu oglindă, nu există astfel defecțiuni în circuit din cauza desprinderii pieselor de crom. Articulație de precizie introdusă. Arc dublu fără frecare pentru o deschidere ușoară și uniformă. Suprafețe de prindere șlefuite neted. Muchii debavurate cu atenție. Mânere cu manșoane din mai multe componente.

Aplicație:

Pentru lucrări fine de montaj, de ex. în electronică și mecanică fină.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Oțel pentru rulmenți cu bile, călit în ulei.

Notă:

Alte modele sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Lățimea capului	12 mm
Lungimea totală	145 mm
Lungimea fălcilor	35 mm
Formă a fălcii	vârf conic, îndoit la 45°
Standard	DIN ISO 9655
Model de	șlefuit neted pe interior

Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel pentru rulmenți cu bile
Suprafață	lustruit
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește cu fălci rotunde late