



Extractoare cu două brațe cu reglare rapidă, Tip: 20



Date comandă

Numărul de comandă	880400 20
GTIN	4021176645013
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Cu cap striat de reglare manuală, pentru **desfacere rapidă**, și **deplasarea** brațelor de extragere, fără scule.

Aplicație:

Utilizabil universal pentru extragerea lagărelor, roților dințate etc. **Utilizabil ca extractor exterior și interior.**

Deschiderea exterioară: 40 - 200 mm

Deschiderea interioară: 100 - 260 mm

Adâncimea de prindere până la: 150 mm

Putere: 6 t

Descriere tehnică

Deschiderea interioară	100 - 260 mm
Deschiderea exterioară	40 - 200 mm
Putere	6 t
Adâncimea de prindere până la	150 mm

Număr de cârlige	2
Hexagon exterior	22 mm
Momentul maxim	150 Nm
Greutate	3,315 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe