



Extractor cu trei brațe cu deschidere reglabilă, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă

880950 2

GTIN

4021176006791

Clasa articolului

83U

Descriere

Execuție:

Extractoare puternice cu forță mare de strângere și excelentă eficacitate de prindere. Cheia de reglare permite reglarea lină a brațelor care strâng simetric în funcție de deschiderea necesară. Piesa de extras este prinsă fix **cu contact forțat, desprinderea sau devierea** brațelor de prindere fiind **imposibilă**.

Doar pentru extragere exterioară.

Aplicație:

Pentru extragerea rulmenților cu bile, a roților dințate, roților de curea și a pieselor asemănătoare.

Deschiderea exterioară: 35 - 150 mm

Adâncimea de prindere până la: 125 mm

Putere: 9 t

Descriere tehnică

Deschiderea exterioară

35 - 150 mm

Adâncimea de prindere până la

125 mm

Putere	9 t
Momentul maxim	190 Nm
Număr de cârlige	3
Hexagon exterior	19 mm
Greutate	1,72 kg
Tip produs	Extractor cu trei brațe