



Extractoare cu două brațe cu reglare rapidă, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	880400 3
GTIN	4021176645198
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Cu cap striat de reglare manuală, pentru **desfacere rapidă**, și **deplasarea** brațelor de extragere, fără scule.

Aplicație:

Utilizabil universal pentru extragerea lagărelor, roților dințate etc. **Utilizabil ca extractor exterior și interior.**

Deschiderea exterioară: 65 - 250 mm

Deschiderea interioară: 180 - 340 mm

Adâncimea de prindere până la: 200 mm

Putere: 8,5 t

Descriere tehnică

Putere	8,5 t
Deschiderea exterioară	65 - 250 mm
Deschiderea interioară	180 - 340 mm
Adâncimea de prindere până la	200 mm

Număr de cârlige	2
Hexagon exterior	27 mm
Momentul maxim	300 Nm
Greutate	7,05 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe