

**Honeywell****Pereche de mănuși Polytril™ Top, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094440 7
GTIN	3603835500171
Clasa articolului	09A

**Descriere****Execuție:**

Polytril™ Top. Mănuși cu **strat de nitril cu acoperire completă pe încheietura mâinii** pentru activități grele în mediu umed și uleios. Foarte rezistente la murdărie datorită culorii închise. Recomandate în special pentru lucrări de montaj în mediu uleios, lucrări în aer liber în condiții de umezeală, construcții.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Fără DMF	nu
Capacitate de aerisire	nu există
Ajustabilitate	bun(ă)
Simț tactil	bun(ă)

Denumirea producătorului	Polytril Top
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Material acoperire	Nitril
Mărimea mănușilor	7
Prindere în condiții alunecoase	foarte bun(ă)
Prindere în condiții umede	foarte bun(ă)
Serie	Polytril™
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	10
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
EN 388	4121X
Material de suport	Poliamidă
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ cu strat de acoperire	strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Lungime	230 - 270 mm
Culoarea	negru
Greutate	50-70 g
Tehnologie de tricotat	13G
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	1
Tip produs	Mănuși universale