



Presă hidraulică, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	881800 3
GTIN	4021176924408
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Corp de oțel cu mecanism hidraulic și retragere automată. Manevrare simplă: Se introduce presa între șurubul extractorului și arbore. Se fixează presa cu ajutorul șurubului extractor iar apoi se strânge șurubul presei (se activează sistemul hidraulic). Dacă această cursă nu este suficientă – după slăbirea șurubului presei – procedeul se repetă.

Aplicație:

Pentru mărirea presiunii la extractoarele mecanice începând de la Ref. 3. Astfel se pot extrage ușor chiar și piesele bine fixate.

Înălțimea constructivă: 113 mm

Ø cilindrului ridicător: 39,5 mm

Ø corpului: 80 mm

Cursă: 7 mm

Moment maxim admisibil: 40 Nm

Forță de extragere maximă admisibilă: 300 kN

Descriere tehnică

Forță de extragere maximă admisibilă	300 kN
Cursă	7 mm
Înălțimea constructivă	113 mm

Moment maxim admisibil	40 Nm
Ø corpului	80 mm
Ø cilindrului ridicător	39,5 mm
Tip produs	Presă hidraulică