


**Perie cilindrică de șlefuit fin (SiC), Ø 100×100 mm, Granulație: 80****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 568485 80 |
| GTIN | 4027497052226 |
| Clasa articolului | 53L |

Descriere**Execuție:**

Perie cilindrică elastică de șlefuit (PU) cu granulație SiC. Dimensiuni **Ø 100×100 mm**, Ø găurii 19 mm cu canal de pană dublu.

Aplicație:

Pentru șlefuirea zgârieturilor, prelucrarea ulterioară a cordoanelor de sudură. Generează **șlefuire strălucitoare pe întreaga lungime**. Durabilitate foarte mare, stabilitatea muchiilor. Recomandat și pentru șlefuirea umedă cu lichid de răcire cu pH neutru.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Granulație | 80 |
| Grad de duritate a legăturii | mediu |
| Prescurtare pentru material abraziv | SiC |
| Ø cilindrilor | 100 mm |
| Lățime cilindru | 100 mm |
| Caracteristici nume produs | Ø 100×100 mm |
| Turație recomandată | 900 - 1200 min ⁻¹ |
| Tip produs | Cilindru de șlefuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | indicat în anumite condiții | | |
| Carbură (HM) | indicat în anumite condiții | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |