

**Extractoare interioare / exterioare, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	880850 1
GTIN	3148519884579
Clasa articolului	83H

Descriere**Execuție:**

Cu două seturi de brațe de extragere reversibile pentru **lucrări de extragere interioare și exterioare**, unde pot intra în acțiune, la alegere, 2 sau 3 brațe de extragere.

- **Sigur: Închidere completă a brațelor de extragere prin șurubul cu cap striat.**
- **Practic: Se pot adăuga sau elimina brațele de extragere, acestea fiind ușor de alternat.**
- **Automat: Cu autostrângere și autocentrare.**
- **Cap de șurub: Cu limitator de forță. Știftul de protecție se rupe la suprasolicitare.**

Livrare:

Corp de bază cu șurub și câte 3 brațe de extragere interioare și exterioare.

Deschiderea exterioară: 7 - 140 mm

Deschiderea interioară: 23 - 130 mm

Adâncimea de prindere până la: 140 mm

Descriere tehnică

Deschiderea exterioară	7 - 140 mm
Deschiderea interioară	23 - 130 mm
Adâncimea de prindere până la	140 mm

Tip produs

Extractor cu trei brațe