



Extractor cu trei brațe cu deschidere reglabilă, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	880950 3
GTIN	4021176006876
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Extractoare puternice cu forță mare de strângere și excelentă eficacitate de prindere. Cheia de reglare permite reglarea lină a brațelor care strâng simetric în funcție de deschiderea necesară. Piesa de extras este prinsă fix **cu contact forțat, desprinderea sau devierea** brațelor de prindere fiind **imposibilă**.

Doar pentru extragere exterioară.

Aplicație:

Pentru extragerea rulmenților cu bile, a roților dințate, roților de curea și a pieselor asemănătoare.

Deschiderea exterioară: 50 - 200 mm

Adâncimea de prindere până la: 165 mm

Putere: 10 t

Descriere tehnică

Adâncimea de prindere până la	165 mm
Deschiderea exterioară	50 - 200 mm

Putere	10 t
Număr de cârlige	3
Momentul maxim	250 Nm
Hexagon exterior	24 mm
Greutate	3,5 kg
Tip produs	Extractor cu trei brațe