



Extractoare cu două brațe cu reglare rapidă, Tip: 30



Date comandă

Numărul de comandă	880400 30
GTIN	4021176645273
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Cu cap striat de reglare manuală, pentru **desfacere rapidă**, și **deplasarea** brațelor de extragere, fără scule.

Aplicație:

Utilizabil universal pentru extragerea lagărelor, roților dințate etc. **Utilizabil ca extractor exterior și interior.**

Deschiderea exterioară: 65 - 350 mm

Deschiderea interioară: 180 - 440 mm

Adâncimea de prindere până la: 200 mm

Putere: 8,5 t

Descriere tehnică

Deschiderea exterioară	65 - 350 mm
Deschiderea interioară	180 - 440 mm
Putere	8,5 t
Adâncimea de prindere până la	200 mm

Hexagon exterior	27 mm
Momentul maxim	300 Nm
Număr de cârlige	2
Greutate	7,51 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe