



## Extractoare interioare / exterioare, Tip: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	880850 2
GTIN	3148519884357
Clasa articolului	83H

### Descriere

#### Execuție:

Cu două seturi de brațe de extragere reversibile pentru **lucrări de extragere interioare și exterioare**, unde pot intra în acțiune, la alegere, 2 sau 3 brațe de extragere.

- **Sigur: Închidere completă a brațelor de extragere prin șurubul cu cap striat.**
- **Practic: Se pot adăuga sau elimina brațele de extragere, acestea fiind ușor de alternat.**
- **Automat: Cu autostrângere și autocentrare.**
- **Cap de șurub: Cu limitator de forță. Știftul de protecție se rupe la suprasolicitare.**

#### Livrare:

Corp de bază cu șurub și câte 3 brațe de extragere interioare și exterioare.

Deschiderea exterioară: 10 - 180 mm

Deschiderea interioară: 50 - 170 mm

Adâncimea de prindere până la: 190 mm

### Descriere tehnică

Adâncimea de prindere până la	190 mm
Deschiderea exterioară	10 - 180 mm
Deschiderea interioară	50 - 170 mm

Tip produs

Extractor cu trei brațe