



Set de extractoare de știfturi



Date comandă

Numărul de comandă	882000
GTIN	4021176924569
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Extractor robust (zincat) cu ciocan glisant cu formă ergonomică.

Aplicație:

Pentru tragerea și extragerea pieselor cu filet interior (știfturi conice sau de reglare) resp. rulmenți cu bile. Cu ajutorul adaptorului de racordare pentru extractoare de interior corespondent, piesa de extras poate fi extrasă prin lovituri puternice aplicate cu ciocanul glisant.

Livrare:

Extractor de știfturi în geantă de plastic (275×230×80 mm) cu 6 inserții filetate (M3 – M10) și 3 adaptoare de racordare pentru extractoare de interior Cod 882600. Pentru M12 bara glisantă se folosește fără inserție filetată. Se recomandă utilizarea știfturilor filetate DIN 913 ca inserție.

Descriere tehnică

Greutatea ciocanului de lovire	0,9 kg
Adaptoare pentru extractoare interne	M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Cursă de lovire	230 mm
Recomandat pentru fileturi	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Tip produs

Extractor de știfturi

Accesorii

Insertie filetată Tip M5	882001 M5
Insertie filetată Tip M4	882001 M4
Suport adaptor Tip M7XM12	882002 M7XM12
Insertie filetată Tip M8	882001 M8
Insertie filetată Tip M3	882001 M3
Insertie filetată Tip M10	882001 M10
Suport adaptor Tip 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Suport adaptor Tip M10XM12	882002 M10XM12
Insertie filetată Tip M6	882001 M6