



Extractor cu trei brațe cu deschidere reglabilă, Tip: 4



Date comandă

Numărul de comandă

880960 4

GTIN

4021176850509

Clasa articolului

83U

Descriere

Execuție:

Extractoare puternice cu forță mare de strângere și excelentă eficacitate de prindere. Cheia de reglare permite reglarea lină a brațelor care strâng simetric în funcție de deschiderea necesară. Piesa de extras este prinsă fix **cu contact forțat, desprinderea sau devierea** brațelor de prindere fiind **imposibilă**.

Pentru extragere exterioară și extragere interioară.

Aplicație:

Pentru extragerea rulmenților cu bile, a roților dințate, roților de curea și a pieselor asemănătoare.

Deschiderea exterioară: 20 - 250 mm

Deschiderea interioară: 225 - 325 mm

Adâncime de prindere: 50 mm

Adâncimea de prindere până la: 225 mm

Putere: 10 t

Descriere tehnică

Adâncimea de prindere până la

225 mm

Adâncime de prindere	50 mm
Putere	10 t
Deschiderea exterioară	20 - 250 mm
Deschiderea interioară	225 - 325 mm
Hexagon exterior	27 mm
Număr de cârlige	3
Momentul maxim	300 Nm
Greutate	11,99 kg
Tip produs	Extractor cu trei brațe