

**Extractor cu două brațe, cu reglare rapidă, brațe pentru extractor suple, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	880450 1
GTIN	4021176756221
Clasa articolului	83U

Descriere**Execuție:**

Cu **brațe pentru extractor extrem de suple.**

Aplicație:

Ideal pentru spații înguste și greu accesibile.

Descriere tehnică

Putere	2,5 t
Deschiderea interioară	70 - 140 mm
Adâncimea de prindere până la	100 mm
Deschiderea exterioră	30 - 90 mm
Număr de cârlige	2
Momentul maxim	35 Nm
Hexagon exterior	17 mm
Greutate	1,27 kg

Tip produs

Extractor cu două brațe