



Extractor cu două brațe, Tip: 10



Date comandă

Numărul de comandă	880930 10
GTIN	4021176923784
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**), traversă groasă și șurub puternic. Deschiderea dorită se reglează prin simpla deplasare a brațelor de extragere.

Aplicație:

Un extractor reglabil rapid la orice deschidere pentru roți dințate, lagăre, discuri etc.

Deschiderea exterioară: 120 mm

Deschiderea interioară: 55 - 105 mm

Adâncimea de prindere până la: 100 mm

Putere: 2 t

Descriere tehnică

Adâncimea de prindere până la	100 mm
Putere	2 t
Deschiderea interioară	55 - 105 mm
Deschiderea exterioară	120 mm

Număr de cârlige	2
Hexagon exterior	17 mm
Greutate	1,255 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe