



## Pereche de mănuși KryTech 563, Mărimea mănușilor: 10



### Date comandă

Numărul de comandă	094470 10
GTIN	3245425634103
Clasa articolului	04P

### Descriere

#### Execuție:

KryTech 563. Pentru **lucrări sensibile și generale** în mediu de lucru uscat și puțin murdar. Rezistență excelentă împotriva uleiurilor și a grăsimii. Stratul de acoperire cu nitril garantează o durată lungă de viață. Recomandate în special pentru presarea metalului, manipularea tablelor, lucrări mecanice de întreținere.

#### Standard:

EN 388; EN 420

#### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Clasă de protecție împotriva tăieturilor: B

Culoarea: negru / gri

Fără silicon: da

### Descriere tehnică

Fără DMF	da
EN 388 Rezistență la perforare	3

Simț tactil	foarte bun(ă)
EN 388 Rezistență la tăiere	3
Material acoperire	Nitril
Fără silicon	da
Prindere în condiții umede	bun(ă)
Capacitate de aerisire	bun(ă)
Greutate	37 g
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	4
Mărimea mănușilor	10
EN 388 Rezistență la abraziune	4
Prindere în condiții alunecoase	foarte bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
EN 388:2016	4343B
Material de suport	PEHD
Strat de acoperire	Nitril
Domeniu de utilizare	Allround
Culoarea	negru / gri
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	B
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor