



## Extractor cu două brațe, Tip: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	880930 2
GTIN	4021176923791
Clasa articolului	83U

### Descriere

#### Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**), traversă groasă și șurub puternic. Deschiderea dorită se reglează prin simpla deplasare a brațelor de extragere.

#### Aplicație:

Un extractor reglabil rapid la orice deschidere pentru roți dințate, lagăre, discuri etc.

Deschiderea exterioară: 160 mm

Deschiderea interioară: 80 - 170 mm

Adâncimea de prindere până la: 150 mm

Putere: 5 t

### Descriere tehnică

Adâncimea de prindere până la	150 mm
Putere	5 t
Deschiderea exterioară	160 mm
Deschiderea interioară	80 - 170 mm

Hexagon exterior	19 mm
Număr de cârlige	2
Greutate	2,46 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe