

Garant**Dulap Cleaningpoint gol, Tip: M****Date comandă**

Numărul de comandă	987101 M
GTIN	4045197977588
Clasa articolului	91M

Descriere**Execuție:**

Corp din tablă de oțel, rezistent la torsiune. Perete median cu □ 9×9 mm la distanță de 37 mm. 4 role de ghidaj (Ø 100 mm) cu frână și 2 mânere mari de împingere cu manșon din Haptoprene pentru o bună așezare și o manevrare sigură.

Culoare:

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9 mm

Înălțime: 1850 mm

Lățime: 725 mm

Adâncime: 634 mm

Adâncimea corpului: 524 mm

Înălțimea utilă: 1650 mm

Lățime utilă: 720 mm

Descriere tehnică

Adâncimea corpului	524 mm
Lățime	725 mm

Înălțimea utilă	1650 mm
Înălțime	1850 mm
Adâncime	634 mm
Greutate	65 kg
Lățime utilă	720 mm
Tip	M
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Tip produs	Stație de curățare