

**Garant****Dulap Cleaningpoint gol, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă	987101 S
GTIN	4045197977571
Clasa articolului	91M

**Descriere****Execuție:**

Corp din tablă de oțel, rezistent la torsiune. Perete median cu □ 9×9 mm la distanță de 37 mm.

**Culoare:**

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9 mm

Înălțime: 1700 mm

Lățime: 725 mm

Adâncime: 634 mm

Adâncimea corpului: 524 mm

Înălțimea utilă: 1650 mm

Lățime utilă: 720 mm

**Descriere tehnică**

Lățime utilă	720 mm
Adâncime	634 mm
Înălțime	1700 mm

Adâncimea corpului	524 mm
Tip	S
Înălțimea utilă	1650 mm
Greutate	63 kg
Lățime	725 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Tip produs	Stație de curățare